



Pneumatic Scale Angelus

Sertisseuse Angelus Série-V



Caractéristique Standard

- Conception en mesures métriques;
- Protections de sécurité intégrées;
- Réglage en hauteur motorisé;
- Parties en acier inoxydable résistant aux détergents chimiques.
- Système de lubrification automatique avec recirculation et filtration d'huile;
- Tournette motorisée de résolution facile;
- Mandrins de sertissage en Angelloy® revêtus en titane et roulements en céramique;
- Système de sanification avec la mousse ou gel.

Sertisseuse Angelus Série-V

Les sertisseuses Angelus Série-V sont la réponse à l'industrie moderne de l'alimentation, des boissons et des emballages métalliques. PSA offre des livraisons rapide, excellentes normes de qualité, produits d'avant-garde avec un service rapide et efficace.


Modèle	Vitesse CPM Min-Max	Numero De Mandrins	Elements en acier inoxydable	Lubrification	Diamètre boîte Min.-Max. (mm.)	Hauteur boîte Min.-Max. (mm.)	pas de chaîne transfert (mm.)	Application
18V (2015)	500-2500	18	Standard	Recirculation d'huile	50.8-76.2	46.0-203.2	90.5 o 93.1	Beverage
12V	400-1800	12	Standard	Recirculation d'huile	50.8-76.2	46.0-203.2	90.5 o 93.1	Beverage
9V	300-1200	9	Standard	Recirculation d'huile	50.8-103.2	41.3-203.2	120.7	Food & Beverage
8V	250-1000	8	Standard	Recirculation d'huile	50.8-76.2	41.3-203.2	98.45	Beverage
6V	175-700	6	Standard	Recirculation d'huile	50.8-103.2	41.3-203.2	131.27	Food & Beverage
5V	125-500	5	Standard	Recirculation d'huile	50.8-103.2	41.3-203.2	139.7	Food & Beverage
4V	100-400	4	Standard	Recirculation d'huile	50.8-103.2	41.3-203.2	164.08	Food & Beverage
3V	75-300	3	Standard	Recirculation d'huile	103.2-168.3	41.3-203.2	262.53	Food & Beverage



Zone de sertissage conçu selon spécification d'hygiène



Moteur logé dans le bâtis



Vitesse de rotation des mandrins variable.

USA | AUSTRALIA | BELGIUM | CANADA | HONG KONG | UNITED KINGDOM | CHINA | ITALY



Pneumatic Scale Angelus

PSA Italy S.r.l. | Via Mercalli, 16/A | 43122 Parma | Italy | Tel. +39 0521 795601 | Fax. +39 0521 795613
psaitaly@psangelus.com | www.psangelus.com